

CleanAccess – Luftsluse

Sikker indslusning uden partikler



Anvendes i sluser til:

- Renrum
- Produktionslokaler
- Højstatusstalde
- Rene lagerrum
- Adgangssluser
- Tappehaller
- Opskæringsrum



Bruges til bl.a.:

- Personale
- Varer
- Materialer
- Værktøj

Effektiv mod:


- Partikler
- I kombination med UVC lys
 - Vira, bakterier, svampe

CleanAccess – Luftsluser bygges efter ønske

Typer:	CleanAccess Person -eks.	CleanAccess Cargo – eks.
Indvendige mål (cm)	90 x 140 x 200	200 x 460 x 230
Udvendige mål (cm)	140 x 150 x 220	280 x 460 x 290
Antal personer/paller:	1-2 eller 1 palle	+1 eller 4 paller
Dyser / blæser:	18 / 2	48 / 6 eller efter ønske
Standard Hepafilter og UV lys i cirk.luft	Ja	Ja
Mulighed for montering af UVC lys i kabine	Ja	Ja
Døroptioner	Hurtig dør Skydedør Svingdør	Hurtig dør Skydedør Svingdør
Funktionstemperatur: 2°C til 40°C	Levetid på UV pærer:	10.000 t
Kabinet: Rustfri stål 304	Serviceinterval hepa:	½ - 1/1 årligt

Funktionsmåde:

- Installer CleanAccess i sluse mellem urent og rent rum.
- Gå ind i slusen eller placer palle eller vogn med varer i slusen
- Luk døren og tryk på start i panelet.
- Luftdyser i kabinen "spuler" person eller varer med 20-25 m/s luft.
- Ved montering af UV i kabine, skal personale være fuldt tildækket.
- Snavset luft trækkes gennem filtersystem, hvorefter det recirkuleres.
- Døren åbner til ren side.
- Der er programmeringsfunktioner i kabine.
- Leveres plug and play, klar til indbygning.
- Nødstop åbner til uren side.



Behandlingstid:

Som standard anbefales minimum 20 sekunders behandlingstid.

Anvendes der en kombination af luft og UV lys, anbefales 60-240 sekunders behandling afhængig af desinfektionsgrad.