

Kammartvättmaskin

typ VKT-basic



Liten kompakt industritvättmaskin i enstegsutförande med pneumatisk lucka eller fällucka.

Den är energisnål, har låg ljudnivå, ergonomisk arbetshöjd och är användarvänlig vid service och underhåll.



- Användningsområde:
- Produktion
 - Underhåll
 - Renovering



Försäljning/produktion:
Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda
Tel 0472-343 60
e-post info@viverk.se

Försäljning:
Viverk AB
Storängsvägen 26 A
184 32 Åkersberga
Tel 0472-343 60
e-post info@viverk.se

www.viverk.se



Erfarenhet

Viverk har 50 års erfarenhet av att tillverka kammartvättmaskiner. Vi delar gärna med oss av den till Dig som köpare!

Val av maskintyp

Vid val av maskintyp bör hänsyn tas till tvättgodsets utseende och mängd, samt process före och efter tvättning.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

- Tryck
- Flöde
- Tid
- Kemi
- Temperatur

Miljö

Idag väljs även utrustning med hänsyn till arbets- och processmiljö. Den skall vara ekologisk, ergonomisk, ekonomisk och effektiv.

Detta har beaktats i konstruktionen. Maskinerna tar liten plats, har ett slutet vätskesystem och är väl isolerade.

Allmänt

- samtliga maskiner är avsedda för alkalisk tvättvätska
- CE-märkta
- garantitid 1 år
- manöverspänning -24V/~220 V 50 Hz
- elutrustning enligt norm SS EN 60204-1
- drift- och skötselinstruktioner i ett pappersexemplar och en CD

Funktionsbeskrivning

Maskinen tillverkas invändigt av 2 mm rostfri plåt EN 1.4301 och isoleras helt med 35 mm mineralull. Utvändigt kläs den i rostfri mönstervalsad plåt och hörnen kantskos med slipad rostfri plåt. Den har justerbara maskinfötter.

Tvättgodset placeras på en beskickningsvagn som har ett kraftigt ramstativ med sträckmetall.

Vid tvättning skjuts beskickningsvagnen in i spolkammaren och luckan stängs. Spolramperna roteras med reaktionsdrift. Rotationen gör att spoldysorna kommer åt att rengöra godset från alla sidor, även underifrån.

Spolningen sker med en rostfri centrifugalpump med mekanisk axeltätning. På ledningen är en manometer installerad för visuell kontroll av spolsystemets kondition.

Vätskan i tvättkammaren leds till en filterkorg som är placerad i mellanbotten. Där filtreras spånor och större partiklar bort. Vid rengöring lyfts korgen ut genom frontluckan. Korgen är tillverkad i rostfritt material, maskstorlek 650 mikron.


Under behandlingsrummet finns en isolerad tank med kulventil för anslutning av vatten. Elektrisk uppvärmning med kombistat för lätt inställning av temperaturen på elskåpets manövertavla. Larm för låg vätskenivå.

Maskinen styrs från det elektriska apparatskåpet, vilket är placerat på vänster sida om beskickningsluckan. Skåpet är komplett utrustat med erforderliga elkomponenter och en manöverpanel.


Arbetscykeln styrs av ett sekvensstyrt program som på inställda tider startar/stoppar pump och evakuering. Tvättiden kan enkelt ändras på manöverpanelen

Max tvätttemperatur 80°C

Maskindata



Tvättmaskin typ F med fällucka



Tvättmaskin typ P med pneumatisk lucka

Huvudmått i mm och godsvikt

Modell	Djup	Höjd	Bredd	Höjd P-modell	Bredd luck-öppning	Höjd evak. fläkt	Pålastnings-höjd	Pump-utstick	Djup lucka F-mod	Last-område Ø	Fri tvätt-höjd	Max godsvikt kg *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
VKT-115-F	1358	2062	1335	-	1052	286	814	332	996	1000	800	300
VKT-115-P	1397	2062	1335	2922	1052	286	814	332	-	1000	800	500
VKT-155-F	1756	2062	1738	-	1452	286	814	332	996	1400	800	300
VKT-155-P	1795	2062	1738	2996	1452	286	814	332	-	1400	800	500
VKT-215-P	2400	2062	2338	2922	2052	286	814	332	-	2000	800	800

Tekniska data

Modell	Anslut-nings-effekt kW	Säkring 3x400 V A	Tankar		Pumpar	
			Värmeeffekt kW	Tankvolym l	Kapacitet l/min	Tryck Kpa
			Tank 1	Tank 1	Tank 1	Tank 1
VKT-115-F	17	32	12	600	200	450
VKT-115-P	17	32	12	600	200	450
VKT-155-F	31	40	24	1100	280	400
VKT-155-P	31	40	24	1100	280	400
VKT-215-P	45	63	36	2000	400	440

* Maskinerna kan anpassas för högre vikter

Tillbehör

Tillbehör	Maskinmodell		
	VKT-115	VKT-155	VKT-215
Digital display	ingår	ingår	ingår
Låg nivå	ingår	ingår	ingår
Beskickningsvagn	ingår	ingår	ingår
Fällucka	valbar	valbar	ej valbar
Pneumatisk lucka	valbar	valbar	valbar
Klämlist	valbar	valbar	valbar
Evakueringsfläkt	valbar	valbar	valbar
Motordriven svivel	ej valbar	ej valbar	valbar
Kemikaliedosering	valbar	valbar	valbar
Vattenpåfyllning	valbar	valbar	valbar
Oljeseparator	valbar	valbar	valbar
Lastplattform	valbar	valbar	valbar
Transportvagn	valbar	valbar	ej valbar
Rotationsenhet	valbar	valbar	valbar



Evakueringsfläkt



Vattenpåfyllning



Kemikaliedosering



Oljeseparator AU-OL-300



Transportvagn



Beskickningsvagn



Digital display



Rotationsenhet

Referenser

Komplett referenslista finns på vår hemsida www.viverk.se

Vi har även levererat tvättar med integrerat ultraljud, tvättar med tillhörande vakuumtork, tvättar stående i robotgrupp, tvättar för rengöring av plastbackar och tvätt för rengöring av flygplansfälgar.

Vi kan det mesta, KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!

Försäljning/produktion:
Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda
Tel 0472-343 60
e-post info@viverk.se

Försäljning:
Viverk AB
Storängsvägen 26 A
184 32 Åkersberga
Tel 0472-343 60
e-post info@viverk.se

www.viverk.se

Viverk