



Clorox® Total 360® System

ÖVERLÄGSEN TÄCKNING. SÄKER KEMLÖSNING

Nya generationens desinficeringsystem

SNABBT, ENKELT, EFFEKTIVT & SÄKERT





Clorox® Total 360® System

Säkerställer din lokal från smittspridning snabbt, enkelt och extremt effektivt

Clorox® elektrostatisk appliceringsspruta med Clorox® desinfektionsmedel följer Europeisk standard och erbjuder log5 reduktion.

Användning av Clorox® Total 360® för applicering av Clorox® kem eliminerar bakterier, virus och dålig lukt. Det ger möjligheter till friskare och fräschare inomhusmiljöer på aktuella lokaliteter, anläggningar och utrymmen där behov finns.

Enkel att använda

- ☒ Koppla till kemdunken
- ☒ Anslut och börja spraya
- ☒ Klart - Ingen krånglig rengöring krävs

Säker

- ☒ Färdigblandat kem
- ☒ Säker koppling- inget spill eller tankfyllning

Effektiv

- ☒ Letar sig själv till svår-åtkomliga utrymmen
- ☒ Fungerar på hårda och mjuka mtrl
- ☒ Låg förbrukning - 1lit ca 240kvm



Clorox® Total 360® System:

EFFEKTIVISERAR

täcker öppna ytor till

100%

bakom, under, över*

SANERAR/DESINFICERAR

upp till

1,670

kvm/tim

LÅG FÖRBRUKNING

täcker rum på 1 min upp till

30 kvm/12cl

åtgång av kem*

* Baserat på metodiskt rätt användande av utbildad person.

Med Clorox® Total 360® system arbetar ni förebyggande samt vid punktinsatser, exempelvis vid utbrott av smitta eller händelser i vardagen som kräver åtgärd:

MRSA, VRE och ESBL är några bakterier som lätt överförs där många människor vistas. Förebyggande arbete minskar risken för smittspridning.

Kan utan problem desinficeras runt elektroniskt utrustning. Fungerar på hårda ytor som metall etc. samt tyg och mjuka material.

Förebyggande desinficering av offentliga utrymmen minskar smittspridning och motverkar vid exempelvis utbrott av Covid-19 eller influensa.



Vård/omsorg

En säker desinficering minskar risken för VRI (vårdrelaterade infektioner)



Offentliga miljöer

Säkerställer minskad smittspridning där många människor vistas



Förskola/skola

Stor omsättning av elever i klassrummen ökar risken för smittspridning.



Effektivt, enkelt och säkert

Med Clorox® Total 360® systemet desinficerar/sanerar du stora och svåråtkomliga ytor snabbt, enkelt och säkert med fantastiskt resultat

FÄRDIG ATT ANVÄNDA

Lösningen är färdigblandade och behållarna har en special koppling som underlättar snabbkoppling. Säker hantering utan spill och hudkontakt.



ÅTGÅNG

Full täckning av ytor cirka 900 kvm.
1 Dunk (3,78 lit) = 30 minuter av kontinuerlig sprayning.



Säkerhet

Clorox® Total 360® Systemet har dokumenterad information baserat på tester utförda med T360 sprutan och Clorox kem tillsammans. Det bygger på säkerhet, enkelhet och resultat. En trygghet för den som applicerar att man uppnår bevisad effekt vid korrekt utförande.

Tester

Clorox® Total 360® Disinfectant är EPA-godkänd desinfektion. Även EPA-godkänt att appliceras med elektrostatisk spruta. Kemet är testat enligt EN-13624, 13697, 13727, 14476, 16777



OSHA® OSHA riktlinjer och Clorox rekommendation att arbetsgivare säkerställer korrekt arbetssäkerhet.

Riktlinje Elektrostatisk applicering



Användning av tätsittande skyddsglasögon, rekommenderas vid användning av Clorox® Total 360® Elektrostatisk Sprayer.

För Clorox® Total 360® Disinfectant Cleaner, Vid användning genom Clorox® Total 360® Elektrostatisk Spruta rekommenderas N95 munskydd.

Säkerhet kring Elektrostatisk Spruta



Enheten ansluts genom jordad kabel. Clorox® Total 360® Systemet möter nationellt satt säkerhets standard och är CE-märkt.

Använd produkter enligt anvisningar. Läs igenom produktens föreskrift eller manual för fullständig säkerhetsinformation.



Clorox effektiva Desinfectionslösning

Bevisad effektivitet och avdödningstider på följande områden, bakterier och virus:

Clorox® Total 360® Disinfectant Cleaner₁

- ▶ Avdödar 99.9% bakterier på 5 sekunder*
- ▶ 44 organismer: Avdödar förkylnings och influensavirus †, MRSA och norovirus, Covid-19 under 2 minuter
- ▶ "One-step" desinficering
- ▶ Elimineras dålig lukt
- ▶ Används även på mjuka material
- ▶ Kan appliceras runt elektronisk utrustning
- ▶ Hämmar återväxten av mögel upp till 7 dgr
- ▶ EPA godkänt
- ▶ Testat för EN-13624, 13697, 13727, 14476, 16777



4/3.78L
Artnr 31650

BACTERIA	Avdöd. Tid
Bordetella bronchiseptica	2 min
Campylobacter jejuni	2 min
Community associated methicillin resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA)	2 min
Enterobacter aerogenes	2 min
Escherichia coli O157:H7 (E. coli)	2 min
Extended Spectrum Beta-Lactamase Escherichia coli	2 min
Legionella pneumophila	2 min
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)	2 min
Multi-Drug Resistant Acinetobacter baumannii	2 min
Multi-Drug Resistant Streptococcus pneumoniae	2 min
New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) producing Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae	2 min
Pseudomonas aeruginosa	2 min
Salmonella enterica	2 min
Staphylococcus aureus	2 min
Streptococcus pyogenes	2 min
Vancomycin Resistant Enterococcus faecium (VRE)	2 min

1. Använd alltid produkten enligt anvisning. Se produktblad.

† Rhinovirus

Clorox® Total 360® Disinfectant Cleaner₁ är bekräftad och registrerad av U.S. EPA (Federala Miljöskyddsmyndigheten).

VIRUS	Avdöd. Tid
Avian Influenza Virus (H5N1)	30 sec
Canine coronavirus	2 min
Canine Distemper Virus	5 min
Canine Influenza Virus (H3N8)	2 min
Canine parvovirus	2 min
Coxsackievirus	5 min
Cytomegalovirus	2 min
Hepatitis B virus	1 min§
Hepatitis C virus	1 min§
Herpes Simplex virus type 1	2 min
Human Coronavirus [cause of common cold]	2 min
Human Immunodeficiency Virus Type-1	30 sec
Human Rotavirus	1 min
Influenza A virus	2 min
Measles (Mässling), Mumps (Påssjuka) & Rubella (Röda hund)	2 min
Norovirus	2 min§
Poliovirus	5 min
Respiratory Syncytial Virus (RSV)	2 min
Rhinovirus Type 14, Rhinovirus Type 39	2 min
FUNGUS / MILDEWSTAT (MÖGEL)	
Trichophyton interdigitale (Athlete's Foot Fungus)	10 min
Aspergillus niger	När det används enligt anvisningar, hämmar tillväxten av mögel upp till 7dagar
SANITIZATION	
ICKE MATBEREDANDE YTOR**	
Klebsiella pneumoniae	5 sec
Staphylococcus aureus	5 sec
MJUKA YTOR	
Enterobacter aerogenes	2 min
Staphylococcus aureus	2 min

§ Erhålls via surrogat

** Avdödar 99.9% av bakterier; saneringskrav gäller för alla vegetativa icke-sporbildande bakterier




Model: CLX1100
Artnr: 60025



Elektrostatisk Teknologi

Clorox® Total 360® Systemet har beprövat elektrostatisk teknik med överlägsen täckning på svåråtkomliga områden.


Elektrostatisk teknologi möjliggör att Clorox® kem ger en 100% jämn och säker täckning med en omslutande effekt




Clorox® Total 360® Överlägsen täckning

ELEKTROSTATISK SPRAYTEST MED FLUORESCERANDE FÄRG


Överlägsen täckning testat på en papperskorg sprayad med fluorescerande färg (belyst med UV-ljus). Papperskorgen var insvept med tejp runt om. Efter sprejningen från papperskorgens framsida och avlägsnande av tejp kan man se att Clorox® Total 360®-systemets elektrostatisk teknik möjliggör överlägsen täckning, inte bara på framsidan utan också på sidan och baksidan av papperskorgen.



Framsida




Sida



Baksida

NÄRBILD PÅ YTANS TÄCKNING

Den blå bilden visar på täckningsytan i förstörade området på baksidan av papperskorgen.



Baksida

Kontakt importör Sverige:

ByoPlanet Scandinavia AB
order@byoplanet.se
0739-88 99 00



Commercial
SOLUTIONS®

Clorox Europe Ltd
Eton House 2nd Floor, 18-24 Paradise Road
Richmond Surrey, TW9 1SE
consumerservices@clorox.co.uk