

F11000 højvakuum-forudskiller

Dustcontrols højvakuum-forudskiller F11000 er en meget fleksibel, modulopbygget forudskiller, hvor indløbsmodulet både kan drejes og vendes. F11000 kan både vægmonteres med vægbeslag, monteres fritstående på ben eller monteres fritstående på et bredt stativ, så der er plads til en bigbag eller en container under forudskilleren.

F11000 kan udrustes med en ekstra modulring, som forbedrer udskilningen af lette materialer.

F11000 kan endvidere udrustes med et hvirvelstop, som ligeledes forbedrer udskilningen af lette materialer.

F11000 kan leveres i jordet udførelse og leveres i korrosionsklasserne C2, C3 og C4 samt leveres i rustfast udførelse.

Anvendelse

Dustcontrols højvakuum-forudskiller F11000 kan anvendes til forudskilning af stort set alle typer af tørt støv og tørre spåner. Forudskilleren benyttes typisk til forudskilning af slibestøv fra metaller, beton, plast, glasfiber/komposit og træ, støv fra enzymer, papir, mel og træ samt spåner fra metaller, plast, teflon, glasfiber/komposit og træ.

F11000 benyttes ofte i Atex-løsninger, hvor den jordes sammen med resten af løsningen.

I løsninger, hvor der håndteres store mængder materialer, anbefales det altid, at der monteres en af Dustcontrols mange forskellige forudskillere, før filteret for at minimere slitage på filterelementerne og dermed forlænge filterelementernes levetid (standtid).




Tekniske data

Model	F11000
Indløb	Ø108 mm
Udløb	Ø108 mm
Luftmængde	500-1.000 m ³ /t*
Forudskillerens diameter	Ø477 mm
Vægt	Ca. 45 kg

* OBS: Tag altid hensyn til materialet.

Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer


For at sikre kundetilfredshed tilbyder Dansk Procesventilation altid vederlagsfri hjælp til dimensionering og valg af forudskiller-løsninger



Anbefalet luftmængde

Materiale	Anbef. max. luftmængde F11000
Lette materialer og fint støv	500 m³/t
Tunge materialer og spåner	1.000 m³/t

Tilbehør til F11000







Art.nr. 40407.
Ekstra modulring
(komplet).






Art.nr. 7311.
Hvirvelstop.

Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer

Udtømningssystemer til F11000


Udtømningssystemer, som passer direkte på F11000	Art.nr. 706801. Udløbsadapter til udtømningsventiler Ø160 	Art.nr. 40655. Udløbsadapter til containere 	Art.nr. 4749. Udløbsadapter til containere 	Art.nr. 741401. Manuel adapter til containere  Art.nr. 743200. Pneumatisk adapter til containere 
Art.nr. 4706. Udløbsadapter med klap til plastsæt  Art.nr. 7338. Udløbsadapter med mod-vægtsklap  Art.nr. 7341. Pneumatisk udtømningsventil Ø400  Art.nr. 7362. Pneumatisk udtømningssluse Ø250  Art.nr. 7342. Pneumatisk udtømningssluse Ø400 	Art.nr. 7067. Pneumatisk udtømningsventil Ø160 (husk 706801)  Art.nr. 7067. Pneumatisk udtømningsventil Ø160 (husk 706801) 	Art.nr. 40070. 40 l container (husk 40655)  Art.nr. 40412. 60 l container (husk 40655) 	Art.nr. 7066. 90 l container (husk 4749)  Art.nr. 7159. 110 l container (husk 4749)  Art.nr. 7160. 110 l container på hjul (husk 4749) 	Art.nr. 7176. 0,6 m³ container (husk 74101/743200)  Art.nr. 7197. 1,1 m³ container (husk 74101/743200)  Art.nr. 7198. 2,5 m³ container (husk 74101/743200) 

Montagebeslag/gulvstativ til F11000


 Art.nr. 5024. Montagebeslag til vægmontage.	 Art.nr. 7179. Gulvmontagebeslag (fritstående).	 Art.nr. 7290. Bredt gulvstativ til bigbag/ container.
---	--	--

Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer


Eksempler på F11000 med forskellige udtømningskombinationer




Udtømning i
plastsæk via
udtømningsklap




Udtømning i
40 l container




Udtømning i
110 l container
på hjul




Udtømning i
integreret container
(container under tryk)




Udtømning i åben
container via
modvægtsklap



Udtømning i
åben container via
pneumatisk styret
udtømningsklap




Udtømning i
bigbag via pneumatisk
styret udtømningssluse




Udtømning i
åben container via
pneumatisk styret
udtømningssluse

Målskitse



Alle mål oplyst i mm.

Eksempel, hvor F11000 indgår i centralt rengøringsystem



Vi tager forbehold for fejl, mangler og ændringer