



ProCuity- sängserien

Säkra, smarta och skalbara

ProCuity har avancerade funktioner för att förebygga fallolyckor, teknik för trådlösa överföringar och är skalbara. De är ergonomiskt utformade för patienthantering med Zoom-motor och elbromsar. De har även en proaktiv metod för att förhindra fallolyckor, minska skador vid eventuella fall och effektivisera vårdpersonalens arbetsflöde. De är även skalbara vilket innebär att du kan anpassa dem för allt från medicinska avdelningar och kirurgiavdelningar ända upp till intensivvårdsavdelningar. Det innebär att du kan standardisera sängförrådet och förbättra vårdpersonalens effektivitet.



Modell L



Lägsta höjd:
29,2 cm
4-tumsskärm



Modell LE



Lägsta höjd: 29,2 cm
Elbromsar
USB-uttag

Specifikationer

ProCuity-specifikationer

Modellnummer 3009

Total längd

228,6 cm (utan sängförlängning)

259,1 cm (med sängförlängning)

Bredd (med uppfällda sidoräcken)

105,4 cm

Bredd (med nedfällda sidoräcken)

100,3 cm

Höjdintervall (till överkanten av underredet) för L- och LE-modeller

Högsta: 76,2 cm

Lägsta: 29,2 cm

Placering av underredet

Ryggstöd: 0° till 65° ± 5°

Knästödsrörelse: 0° till 30° ± 5°

Trend/omvänd trend: +12° till -10° ± 5°

Patientmadrass

213,4 × 88,9 cm

Patientmadrass med sängförlängning (tillbehör)

243,8 × 88,9 cm

Hjuldiameter

15 cm

Säker totalbelastning

249,5 kg

Maximal patientvikt

226,8 kg

Standardfunktioner

- sängvåg*
- adaptivt sängplatslarm med tre zoner
- iBed Watch
- Extra uttag 230 VAC, 50 Hz, 8 A
- reservbatteri
- integrerad sängförlängning
- gränssnitt för sköterskeanrop
- handenhetsport
- manuella bromsar
- hållare för patienttillhörigheter
- funktioner för trådlösa överföringar
- rörelseavbrott
- integrerad krok för urinuppsamlingspåsar
- integrerade krokar för remmar
- automatisk belysning under sängen
- integrerad pumphållare
- sidoräcken med tre lägen
- smarta uppmaningar och säkerhetspanel

Elspecifikationer

- Myndighetsgodkännanden: UL-godkända enligt IEC 60601
- Volt: 100–240 VAC
- Ampere: 8 A
- Strömläckage: Högst 300 μ A (mikroampere)
- Frekvens: 50/60 Hz
- kontakt för sjukhusanvändning: 120 V växelström, 60 Hz, 8 A

* ± 1,4 kg av den totala patientvikten för patienter som väger 27,2 till 45,4 kg.

Detta dokument är endast avsett för hälso- och sjukvårdspersonal.

Hälso- och sjukvårdspersonal måste alltid förlita sig på sina egna professionella kliniska bedömningar när de beslutar vilken produkt som ska användas vid behandling av en patient. Stryker ger ingen medicinsk rådgivning och rekommenderar att hälso- och sjukvårdspersonalen får utbildning i användning av enskilda produkter innan dessa används.

Den information som presenteras är avsedd att demonstrera bredden på Strykers produktutbud. Hälso- och sjukvårdspersonal måste alltid studera bipacksedeln, produktetiketten och/eller bruksanvisningen innan han/hon använder en produkt från Stryker.

Det kan hända att produkter inte är tillgängliga på alla marknader, eftersom tillgängligheten är beroende av reglerande och/eller medicinsk praxis på enskilda marknader. Kontakta din representant för Stryker om du har frågor om tillgängligheten till Strykers produkter i ditt område.

Stryker Corporation, dess divisioner eller dotterbolag äger, använder eller har ansökt om följande varu- eller tjänstemärken: Stryker, iBed, Secure Connect och ProCuity. ProCuity: klass Im (2797). Alla andra varumärken är varumärken som tillhör sina respektive ägare eller innehavare.

De avbildade produkterna är CE-märkta i enlighet med gällande EU-lagstiftning och direktiv.

Det här materialet är inte avsett för distribution utanför EU och EFTA.



OTHMED-Com-60_27920-SV
SDL 01/2021
2020-27920

Copyright © 2021 Stryker
stryker.com